

**Garant****ER-spantanghouder vernikkeld, HSK-A 100 lang, voor ER-spantang-maat: 32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	305486 32
GTIN	4045197945792
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met balluff/RFID-chip-boring.

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Doorgang opgeboord (zonder stelschroef).**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

Vernikkeld ter voorkoming van corrosie.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in ER-spantangen volgens DIN 6499 – vorm A en B.

**Levering:**

Inclusief gecoate high-speed-spanmoer.

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300.

**Technische beschrijving**

Voor ER-spantangen	32
Buiten-Ø D	50 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm

Spanbereik	2 - 20 mm
Opname	HSK-A 100 lang
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69882-6
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

---

## Accessoires

ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 32	309680 32
--	-----------