

Garant**Weldonhouder vorm ADB met koelkanaalboringen, vernikkeld, SK 40 kort,
Span-Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300120 16
GTIN	4045197945716
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:****GARANT –**

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G 2,5 / 25000 min⁻¹

Met afsluitbare koelkanaalboringen.

Speciale vernikkeling.

Met balluff/RFID-chip-boring.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	16 mm
Afkoppellengte A-maat	63 mm
Buiten-Ø D	48 mm
Reservespanschroef nr. 309900	16
Opname	SK 40 kort

Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------