

**Garant****Weldonhouder vorm ADB met koelkanaalboringen, vernikkeld, SK 40 kort,  
Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 300120 20     |
| GTIN          | 4045197945723 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Omschrijving****Uitvoering:****GARANT –**

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>

**Met afsluitbare koelkanaalboringen.**

Speciale vernikkeling.

Met balluff/RFID-chip-boring.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Reservespanschroef nr. 309900 | 20         |
| Buiten-Ø D                    | 52 mm      |
| Span-Ø D <sub>1</sub>         | 20 mm      |
| Afkoppellengte A-maat         | 63 mm      |
| Opname                        | SK 40 kort |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Norm                               | DIN 6359                          |
| Opnamenorm                         | ISO 7388-1                        |
| Vorm                               | ADB                               |
| Koelkanaalboring                   | afsluitbaar                       |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rondloopnauwkeurigheid             | ≤ 3 µm                            |
| Verspaningsstrategie               | HPC                               |
| Producttype                        | Weldonhouder                      |

---

## Accessoires

|   |           |
|---|-----------|
| Reservespanschroef Voor span-Ø D1 20 mm | 309900 20 |
|---|-----------|