

**Garant**

**Houder voor profielbroots metrisch  $\varnothing d = 8$  mm, Schacht- $\varnothing$  DS: 16mm**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	293020 16
GTIN	4045197942098
Artikelklasse	29K

## Omschrijving

**T.b.v.:**

CNC- en conventionele machines.

**Accessoires:**

Positioneringshulp (nr. 293000) en pensleutel (nr. 293006).

Uitdrijfspie voor MK-schachten kunnen onder nr. 293008 in de maten MK2, MK3 en MK4 worden besteld.

**Opmerking:**

- **Let op: Altijd geschikte broots- $\varnothing$  gebruiken.**
- **Andere schachtaansluitingen op aanvraag.**

## Technische beschrijving

Schachtlengte $L_s$	35 mm
L	38 mm
Schachttype	cilinderschacht
Schacht- $\varnothing$ $D_s$	16 mm

## Gegevensblad

Ø D	33 mm
Ø d	8 mm
Inwendige koeling	nee
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

### Accessoires

Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 8 mm	293006 8
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 5 mm	293006 5
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 16 mm	293006 16
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 12 mm	293006 12