

Garant**Meskopopname High-Performance met trillingsdemping, cilindrisch met koelkanaalboringen, HSK-A 63 A = 300, Doorn-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306693 16
GTIN	4045197945877
Artikelklasse	31H

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.**
- **Met balluff/RFID-chip-boring.**
- **Vergroot kraagoplegvlak.**

Voordeel:

De speciaal op de opnames afgestemde kern van zwaar metaal maakt ook bij langere uitsteeklengtes optimale verspaningsresultaten mogelijk:

- **Tijdsbesparing door maximale verspaningsparameters.**
- **Rustige loop en daardoor perfecte oppervlakteresultaten.**
- **Kostenbesparing door langere gereedschapsstandtijden.**
- **Machinespindel wordt ontzien ten opzichte van trillingen.**

Levering:

Inclusief freesantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840; koelvloeistofleiding nr. 309880.

Opmerking:

Balanceerkwaliteit G 6,3 afhankelijk van het maximale bedrijfstoerental.

Technische beschrijving

Doorn-Ø d ₁	16 mm
Buiten-Ø D	38 mm

Freesdoornlengte L_4	17 mm
Afkoppellengte A-maat	300 mm
Maximaal toerental n_{\max}	5000 min^{-1}
Span- $\varnothing D_1$	16 mm
Opname	HSK-A 63 A = 300
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 5 \mu\text{m}$
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Meskopopname