

**Garant**

**Houder voor profielbroots metrisch  $\varnothing d = 8$  mm, Schacht- $\varnothing$  DS: MK2mm**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	293020 MK2
GTIN	4045197945921
Artikelklasse	29K

## Omschrijving

**T.b.v.:**

CNC- en conventionele machines.

**Accessoires:**

Positioneringshulp (nr. 293000) en pensleutel (nr. 293006).

Uitdrijfspie voor MK-schachten kunnen onder nr. 293008 in de maten MK2, MK3 en MK4 worden besteld.

**Opmerking:**

- **Let op: Altijd geschikte broots- $\varnothing$  gebruiken.**
- **Andere schachtaansluitingen op aanvraag.**

## Technische beschrijving

L	38 mm
Schachtlengte L <sub>s</sub>	69 mm
Schachttype	MK2
$\varnothing D$	33 mm

## Gegevensblad

Ø d	8 mm
Opnamegrootte	MK2
Inwendige koeling	nee
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

### Accessoires

Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 16 mm	293006 16
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 5 mm	293006 5
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 12 mm	293006 12
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 8 mm	293006 8