

**Garant****Meskopopname High-Performance met trillingsdemping, cilindrisch met koelkanaalboringen, HSK-A 100 A = 300, Doorn-Ø d1: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306698 22
GTIN	4045197946034
Artikelklasse	31H

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.**
- **Met balluff/RFID-chip-boring.**
- **Vergroot kraagoplegvlak.**

**Voordeel:**

De speciaal op de opnames afgestemde kern van zwaar metaal maakt ook bij langere uitsteeklengtes optimale verspaningsresultaten mogelijk:

- **Tijdsbesparing door maximale verspaningsparameters.**
- **Rustige loop en daardoor perfecte oppervlakteresultaten.**
- **Kostenbesparing door langere gereedschapsstandtijden.**
- **Machinespindel wordt ontzien ten opzichte van trillingen.**

**Levering:**

Inclusief freesantrekbout en meeneemstuk.

**Accessoires:**

Speciale sleutel nr. 309840; koelvloeistofleiding nr. 309880.

**Opmerking:**

Balanceerkwaliteit G 6,3 afhankelijk van het maximale bedrijfstoerental.

**Technische beschrijving**

Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	19 mm
Afkoppellengte A-maat	300 mm

Buiten-Ø D	48 mm
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Maximaal toerental n <sub>max</sub>	6000 min <sup>-1</sup>
Span-Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Opname	HSK-A 100 A = 300
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Meskopopname