

Garant**Meskopopname High-Performance met trillingsdemping, cilindrisch met koelkanaalboringen, SK 40 A = 200, Doorn-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301101 16
GTIN	4045197946058
Artikelklasse	31H

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Vergroot kraagoplegvlak.**

Voordeel:

De speciaal op de opnames afgestemde kern van zwaar metaal maakt ook bij langere uitsteeklengtes optimale verspaningsresultaten mogelijk:

- **Tijdsbesparing door maximale verspaningsparameters.**
- **Rustige loop en daardoor perfecte oppervlakteresultaten.**
- **Kostenbesparing door langere gereedschapsstandtijden.**
- **Machinespindel wordt ontzien ten opzichte van trillingen.**

Levering:

Inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Opmerking:

Balanceerkwaliteit G 6,3 afhankelijk van het maximale bedrijfstoerental.

Andere maten op aanvraag.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	38 mm
Afkoppellengte A-maat	200 mm

Maximaal toerental n_{\max}	8000 min ⁻¹
Doorn-Ø d_1	16 mm
Freesdoornlengte L_4	17 mm
Span-Ø D_1	16 mm
Opname	SK 40 A = 200
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Meskopopname