

**Garant**

**Houder voor profielbroots metrisch  $\varnothing d = 16$  mm, Schacht- $\varnothing$  DS: MK4mm**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	293026 MK4
GTIN	4045197946126
Artikelklasse	29K

## Omschrijving

### T.b.v.:

CNC- en conventionele machines.

### Accessoires:

Positioneringshulp (nr. 293000) en pensleutel (nr. 293006).

Uitdrijfspie voor MK-schachten kunnen onder nr. 293008 in de maten MK2, MK3 en MK4 worden besteld.

### Opmerking:

- **Let op: Altijd geschikte broots- $\varnothing$  gebruiken.**
- **Andere schachtaansluitingen op aanvraag.**

## Technische beschrijving

Schachtlengte $L_s$	109 mm
L	76 mm
Schachttype	MK4
$\varnothing D$	58 mm

Ø d	16 mm
Opnamegrootte	MK4
Inwendige koeling	nee
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

### Accessoires

Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 12 mm	293006 12
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 8 mm	293006 8
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 16 mm	293006 16
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 5 mm	293006 5