

**Garant****Meskopopname High-Performance met trillingsdemping, cilindrisch met koelkanaalboringen, SK 40 A = 200, Doorn-Ø d1: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301101 22
GTIN	4045197946065
Artikelklasse	31H

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Vergroot kraagoplegvlak.**

**Voordeel:**

De speciaal op de opnames afgestemde kern van zwaar metaal maakt ook bij langere uitsteeklengtes optimale verspaningsresultaten mogelijk:

- **Tijdsbesparing door maximale verspaningsparameters.**
- **Rustige loop en daardoor perfecte oppervlakteresultaten.**
- **Kostenbesparing door langere gereedschapsstandtijden.**
- **Machinespindel wordt ontzien ten opzichte van trillingen.**

**Levering:**

Inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

**Opmerking:**

Balanceerkwaliteit G 6,3 afhankelijk van het maximale bedrijfstoerental.  
Andere maten op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Doorn-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Buiten-Ø D	48 mm

Maximaal toerental $n_{\max}$	5500 $\text{min}^{-1}$
Afkoppellengte A-maat	200 mm
Freesdoornlengte $L_4$	19 mm
Span- $\emptyset$ $D_1$	22 mm
Opname	SK 40 A = 200
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 $\text{min}^{-1}$
Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 5 \mu\text{m}$
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Meskopopname