

**Garant****Houder voor profielbroots VDI Ø d = 12 mm, Schachtopname type: VDI25**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	293030 VDI25
GTIN	4045197946140
Artikelklasse	29K

## Omschrijving

**T.b.v.:**

CNC-machines.

**Accessoires:**

Positioneringshulp (nr. 293000) en pensleutel (nr. 293006).

**Opmerking:**

- **Let op: Altijd geschikte broots-Ø gebruiken.**
- **Andere schachtaansluitingen op aanvraag.**

## Technische beschrijving

L	64 mm
Ø D <sub>2</sub>	58 mm
Ø D <sub>1</sub>	44 mm
Schachttype	VDI 25
Ø d	12 mm
Opnamegrootte	VDI25

Inwendige koeling	nee
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

### Accessoires

Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 5 mm	293006 5
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 16 mm	293006 16
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 8 mm	293006 8
Kopgat-pensleutel voor houder-Ø 12 mm	293006 12