

Garant**Meskopopname High-Performance met trillingsdemping, cilindrisch met koelkanaalboringen, SK 40 A = 300, Doorn-Ø d1: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301102 22
GTIN	4045197946089
Artikelklasse	31H

Omschrijving**Uitvoering:**

- Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Vergroot kraagoplegvlak.

Voordeel:

De speciaal op de opnames afgestemde kern van zwaar metaal maakt ook bij langere uitsteeklengtes optimale verspaningsresultaten mogelijk:

- Tijdsbesparing door maximale verspaningsparameters.
- Rustige loop en daardoor perfecte oppervlakteresultaten.
- Kostenbesparing door langere gereedschapsstandtijden.
- Machinespindel wordt ontzien ten opzichte van trillingen.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Opmerking:

Balanceerkwaliteit G 6,3 afhankelijk van het maximale bedrijfstoerental.
Andere maten op aanvraag.

Technische beschrijving

Maximaal toerental n_{\max}	3500 min ⁻¹
Buiten-Ø D	48 mm

Freesdoornlengte L_4	19 mm
Afkoppellengte A-maat	300 mm
Doorn- \varnothing d_1	22 mm
Span- \varnothing D_1	22 mm
Opname	SK 40 A = 300
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 5 \mu\text{m}$
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Meskopopname