

**Garant****Profieldrukpen binnenzeskant metrisch  $\varnothing d = 8$  mm, TiN, Zeskant: 3mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	293040 3
GTIN	4045197946331
Artikelklasse	29L

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Met TiN-coating.

**Toepassing:**Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.**T.b.v.:**

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

**Opmerking:**

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

## Technische beschrijving

L	5 mm
Sleutelwijdte	3 mm
Snijmateriaal	HSS
Tolerantie	+0,07 tot +0,1 mm

Profiel	Zeskant
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap