

**Garant****Profieldrukpen binnenzeskant metrisch  $\varnothing d = 16$  mm, TiN, Zeskant: 10mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	293046 10
GTIN	4045197946676
Artikelklasse	29L

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Met TiN-coating.

**Toepassing:**Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.**T.b.v.:**

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

**Opmerking:**

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

## Technische beschrijving

L	20 mm
Sleutelwijdte	10 mm
Snijmateriaal	HSS
Tolerantie	+0,15 tot +0,18 mm

Profiel	Zeskant
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap