

Garant**Profieldrukpen binnenvierkant metrisch $\varnothing d = 8$ mm, TiN, Vierkant: 3mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	293050 3
GTIN	4045197946874
Artikelklasse	29L

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Toepassing:Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.**T.b.v.:**

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

Opmerking:

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

Het produceren van vierkantprofielen > 9 mm wordt alleen in eenvoudig te verspanen materialen aanbevolen (hogere materiaalafname).

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	3 mm
L	5 mm
Snijmateriaal	HSS

Tolerantie	+0,07 tot +0,1 mm
Profiel	Vierkant
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap