

Garant**Profieldrukpen binnenvierkant metrisch $\varnothing d = 16$ mm, TiN, Vierkant: 13mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 293056 13 |
| GTIN | 4045197947208 |
| Artikelklasse | 29L |

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Toepassing:Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.**T.b.v.:**

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

Opmerking:

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

Het produceren van vierkantprofielen > 9 mm wordt alleen in eenvoudig te verspanen materialen aanbevolen (hogere materiaalafname).

Technische beschrijving

| | |
|---------------|-------|
| Sleutelwijdte | 13 mm |
| L | 28 mm |
| Snijmateriaal | HSS |

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Tolerantie | +0,16 tot +0,19 mm |
| Profiel | Vierkant |
| L ₁ | 40 mm |
| Ø d | 16 mm |
| Coating | TiN |
| Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |