

Garant**Profieldrukpen binnenvierkant metrisch $\varnothing d = 16$ mm, TiN, Vierkant: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	293056 6
GTIN	4045197947130
Artikelklasse	29L

Omschrijving**Uitvoering:**

Met TiN-coating.

Toepassing:Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.**T.b.v.:**

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

Opmerking:

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

Het produceren van vierkantprofielen > 9 mm wordt alleen in eenvoudig te verspanen materialen aanbevolen (hogere materiaalafname).

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	6 mm
L	10,5 mm
Snijmateriaal	HSS

Tolerantie	+0,13 tot +0,16 mm
Profiel	Vierkant
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap