



Excentrische spanklem, Schroefdraad M: M16



Bestelgegevens

Bestelnummer	370005 M16
GTIN	4046368503360
Artikelklasse	37M

Omschrijving

Uitvoering:

- **Weinig ruimte nodig, daardoor weinig storende contouren.**
- **Spannen van willekeurig gevormde werkstukken.**

6-Kant messingschijf met stalen excenterschroef.

Levering:

1 stalen schroef, 1 klemschijf.

Opmerking:

Bij klem M 10 is binnen-6-kant sleutel maat 7 nodig!

Technische beschrijving

Maximaal aanhaalmoment	88 Nm
Schijfhoogte H	12,7 mm
Schroefdraad M	M16
Inbusschijf SW ₁	12 mm
Draadlengte L	27 mm
Spankracht	27 kN
Excenterafstand S ₁	2,5 mm
Zeskantschijf SW	30 mm
Maat A	15 mm

Producttype

Excentrische spanklem