

**Garant****Profieldrukpen binnen Torx® Ø d = 12 mm, TiN, Torx®-profiel: TX8mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	293063 TX8
GTIN	4045197947444
Artikelklasse	29L

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Met TiN-coating.

**Toepassing:**Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.**T.b.v.:**

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

**Opmerking:**

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

## Technische beschrijving

L	2 mm
Voorboor-Ø	1,8 mm
Torx® Tuimelen Buitendiameter	2,4 mm
Snijmateriaal	HSS

Torx®-profiel	TX8
Tolerantie	-0,005 tot +0,01 mm
Profiel	Torx®
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap