

**Garant****Profieldrukpen binnen Torx® Ø d = 12 mm, TiN, Torx®-profiel: TX20mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	293063 TX20
GTIN	4045197947475
Artikelklasse	29L

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Met TiN-coating.

**Toepassing:**Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.**T.b.v.:**

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

**Opmerking:**

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

## Technische beschrijving

L	3,5 mm
Voorboor-Ø	2,9 mm
Torx® Tuimelen Buitendiameter	3,95 mm
Snijmateriaal	HSS

Torx®-profiel	TX20
Tolerantie	-0,005 tot +0,01 mm
Profiel	Torx®
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap