

Garant**Profieldrukpen binnen Torx® Ø d = 8 mm, TiN, Torx®-profiel: TX30mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	293060 TX30
GTIN	4045197947406
Artikelklasse	29L

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Toepassing:Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.**T.b.v.:**

Houders voor profielbroots nr. 293020 – 293079.

Opmerking:

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

Technische beschrijving

L	4,5 mm
Torx® Tuimelen Buitendiameter	5,63 mm
Voorboor-Ø	4,15 mm
Snijmateriaal	HSS

Torx®-profiel	TX30
Tolerantie	-0,005 tot +0,01 mm
Profiel	Torx®
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap