



Dubbele wigspanner, vormsluiting, Schroefdraad M: M8



Bestelgegevens

Bestelnummer	370011 M8
GTIN	4046368801053
Artikelklasse	37M

Omschrijving

Uitvoering:

- Aluminium profiel met stalen wig inclusief schroef.
- Extra brede bekken, voor het infrezen van de werkstukcontour.

Voordeel:

- Vormsluitend en daardoor betrouwbaar opspannen van werkstukken.
- Gelijktijdig opspannen van 2 werkstukken.

Opmerking:

Voor het bewerken van de dubbele wigspanner is de vergrendelingsplaat nodig.

Technische beschrijving

H ₁	12,7 mm
Spankracht	8,9 kN
Schroefdraad M	M8
B ₂	9,9 mm
Maximaal aanhaalmoment	14,5 Nm
B ₁	20,83 mm
Hoogte H	25,4 mm

Lengte L	31,8 mm
Breedte B	50,8 mm
Producttype	Wigspanner