



Dubbele wigspanner, vormsluiting, Schroefdraad M: M6



Bestelgegevens

Bestelnummer	370011 M6
GTIN	4046368800803
Artikelklasse	37M

Omschrijving

Uitvoering:

- Aluminium profiel met stalen wig inclusief schroef.
- Extra brede bekken, voor het infrezen van de werkstukcontour.

Voordeel:

- Vormsluitend en daardoor betrouwbaar opspannen van werkstukken.
- Gelijktijdig opspannen van 2 werkstukken.

Opmerking:

Voor het bewerken van de dubbele wigspanner is de vergrendelingsplaat nodig.

Technische beschrijving

B ₂	6,6 mm
B ₁	16,05 mm
H ₁	9,4 mm
Maximaal aanhaalmoment	14,3 Nm
Spankracht	6,68 kN
Schroefdraad M	M6
Lengte L	23,9 mm

Hoogte H	19,1 mm
Breedte B	38,1 mm
Producttype	Wigspanner