



## Dubbele wigspanner, vormsluiting, Schroefdraad M: M12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	370011 M12
GTIN	4046368801558
Artikelklasse	37M

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Aluminium profiel met stalen wig inclusief schroef.
- Extra brede bekken, voor het infrezen van de werkstukcontour.

#### Voordeel:

- Vormsluitend en daardoor betrouwbaar opspannen van werkstukken.
- Gelijktijdig opspannen van 2 werkstukken.

#### Opmerking:

Voor het bewerken van de dubbele wigspanner is de vergrendelingsplaat nodig.

### Technische beschrijving

Schroefdraad M	M12
Spankracht	15,58 kN
Maximaal aanhaalmoment	38,4 Nm
B <sub>2</sub>	15,7 mm
H <sub>1</sub>	19,1 mm
B <sub>1</sub>	30,86 mm
Hoogte H	38,1 mm

Lengte L	47,5 mm
Breedte B	76,2 mm
Producttype	Wigspanner