



ER-spanmoer voor afdichtringen, Voor ER: 20



Bestelgegevens

Bestelnummer	309615 20
GTIN	7640128492177
Artikelklasse	39Z

Omschrijving

Uitvoering:

Draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. Moer gecoat voor: geringere wrijvingscoëfficiënt en **verhoogde spankracht** en hoge slijt- en corrosiebestendigheid. **Met zeskant** SW 25.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Accessoires:

ER-spansleutel, nr. 309680 – 309740. Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Afdichtringen nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Opmerking:

Houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Technische beschrijving

Totale lengte L	19,5 mm
Voor ER	20 mm
Maximaal aanhaalmoment	100 Nm

Schroefdraad	M25×1,5
Buiten-Ø D	34 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Producttype	Spanmoer