

HALDER**Centreerspanelement met spansegmenten, Type: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370017 3
GTIN	4030618238744
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Voordeel:**

- **Nauwkeurige automatische centrering met een nauwkeurigheid van $\pm 0,025$ mm.**
- **Dankzij de spanelementen kunnen onderdelen met onbewerkt of bewerkt oppervlak straksluitend worden gecentreerd en op de oplegpunten omlaag worden getrokken.**
- **Grote verstelafstanden bij een lage constructie.**
- **Vastschroefmogelijkheid van boven en onderen.**

Toepassing:

Voor het centreren en spannen van onderdelen met opnameboring.

Materiaal:

Basisconstructie van gereedschapsstaal, gehard, gebruineerd. Spanelementen van roestvrij staal 1.4112, gehard en geslepen.

Technische beschrijving

$\varnothing d_4$	M6 mm
D_{max}	26,5 mm
Spankracht	5 kN
h_4	6 mm

h_2	15,1 mm
D_{\min}	22,5 mm
$d_3 f7$	20 mm
h_5	29,1 mm
Producttype	Installatie-spansysteem