

**HALDER****Centreerspanelement met spansegmenten, Type: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370017 9
GTIN	4030618238805
Artikelklasse	37K

**Omschrijving****Voordeel:**

- **Nauwkeurige automatische centrering met een nauwkeurigheid van  $\pm 0,025$  mm.**
- **Dankzij de spanelementen kunnen onderdelen met onbewerkt of bewerkt oppervlak straksluitend worden gecentreerd en op de oplegpunten omlaag worden getrokken.**
- **Grote verstelafstanden bij een lage constructie.**
- **Vastschroefmogelijkheid van boven en onderen.**

**Toepassing:**

Voor het centreren en spannen van onderdelen met opnameboring.

**Materiaal:**

Basisconstructie van gereedschapsstaal, gehard, gebruineerd. Spanelementen van roestvrij staal 1.4112, gehard en geslepen.

**Technische beschrijving**

$\varnothing d_4$	M12 mm
$h_2$	28,3 mm
$D_{\min}$	70,5 mm
$D_{\max}$	86,5 mm

Spankracht	10 kN
$h_4$	10 mm
$d_3 f7$	60 mm
$h_5$	63 mm
Producttype	Installatie-spansysteem