

**HALDER****Centreerspanelement met spankogels, Type: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370018 2
GTIN	4030618238904
Artikelklasse	37K

**Omschrijving****Voordeel:**

- **Nauwkeurige automatische centrering met een nauwkeurigheid van  $\pm 0,025$  mm.**
- **Dankzij de spanelementen kunnen onderdelen met onbewerkt of bewerkt oppervlak straksluitend worden gecentreerd en op de oplegpunten omlaag worden getrokken.**
- **Grote verstelafstanden bij een lage constructie.**
- **Vastschroefmogelijkheid van boven en onderen.**

**Toepassing:**

Voor het centreren en spannen van onderdelen met opnameboring.

**Materiaal:**

Basisconstructie van gereedschapsstaal, gehard, gebruineerd. Spanelementen van roestvrij staal 1.4112, gehard en geslepen.

$D_{\min}$ : 18,5 mm

$D_{\max}$ : 22,5 mm

$d_3$  f7: 15 mm

$\varnothing d_4$ : M5 mm

$h_2$ : 11,6 mm

$h_4$ : 7,5 mm

**Technische beschrijving**

$h_2$	11,6 mm
$\varnothing d_4$	M5 mm
$h_4$	7,5 mm
$D_{\max}$	22,5 mm
$D_{\min}$	18,5 mm
Spankracht	4,5 kN
$d_3 f7$	15 mm
$h_5$	23,6 mm
Producttype	Installatie-spansysteem