

HALDER**Centreerspanelement met spankogels, Type: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370018 8
GTIN	4030618238966
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Voordeel:**

- **Nauwkeurige automatische centrering met een nauwkeurigheid van $\pm 0,025$ mm.**
- **Dankzij de spanelementen kunnen onderdelen met onbewerkt of bewerkt oppervlak straksluitend worden gecentreerd en op de oplegpunten omlaag worden getrokken.**
- **Grote verstelafstanden bij een lage constructie.**
- **Vastschroefmogelijkheid van boven en onderen.**

Toepassing:

Voor het centreren en spannen van onderdelen met opnameboring.

Materiaal:

Basisconstructie van gereedschapsstaal, gehard, gebruineerd. Spanelementen van roestvrij staal 1.4112, gehard en geslepen.

D_{\min} : 54,5 mm

D_{\max} : 70,5 mm

d_3 f7: 45 mm

$\varnothing d_4$: M10 mm

h_2 : 23,7 mm

h_4 : 9 mm

Technische beschrijving

h_4	9 mm
D_{\max}	70,5 mm
Spankracht	8 kN
h_2	23,7 mm
$\varnothing d_4$	M10 mm
D_{\min}	54,5 mm
$d_3 f7$	45 mm
h_5	54,2 mm
Producttype	Installatie-spansysteem