

HALDER**Centreerspanelement met spankogels, Type: 3****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 370018 3 |
| GTIN | 4030618238911 |
| Artikelklasse | 37K |

Omschrijving**Voordeel:**

- **Nauwkeurige automatische centrering met een nauwkeurigheid van $\pm 0,025$ mm.**
- **Dankzij de spanelementen kunnen onderdelen met onbewerkt of bewerkt oppervlak straksluitend worden gecentreerd en op de oplegpunten omlaag worden getrokken.**
- **Grote verstelafstanden bij een lage constructie.**
- **Vastschroefmogelijkheid van boven en onderen.**

Toepassing:

Voor het centreren en spannen van onderdelen met opnameboring.

Materiaal:

Basisconstructie van gereedschapsstaal, gehard, gebruineerd. Spanelementen van roestvrij staal 1.4112, gehard en geslepen.

D_{\min} : 22,5 mm

D_{\max} : 26,5 mm

d_3 f7: 20 mm

$\varnothing d_4$: M6 mm

h_2 : 15,1 mm

h_4 : 6 mm

Technische beschrijving

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Spankracht | 5 kN |
| $\varnothing d_4$ | M6 mm |
| h_2 | 15,1 mm |
| D_{max} | 26,5 mm |
| D_{min} | 22,5 mm |
| h_4 | 6 mm |
| $d_3 f7$ | 20 mm |
| h_5 | 29,1 mm |
| Producttype | Installatie-spansysteem |