

Garant**Vaste VHM-centreerpunt 60°, Grootste Ø / morseconus: 60/3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	323200 60/3
GTIN	4045197947802
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Uiterst nauwkeurige VHM-punt. Vormgebonden HM-constructie voor optimale stabiliteit en breukvastheid, daardoor geen extra veiligheidsvoorzieningen nodig.**
- **Tophoek 60°.**
- **Hoge oppervlaktekwaliteit bij de schacht voor een optimale zitting.**
- **Compleet gereedschap gehard en geslepen.**
- **Met HM-punten voor toepassingen met hoge slijtage.**

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor slijpbewerking van zeer nauwkeurige onderdelen.

Accessoires:

Afdrukmoer nr. 323230.

Opmerking:

Afdrukmoer apart bestellen. Geometrische maatafwijkingen volgens DIN 806 E vervaardigd.

Koplengte L: 44 mm

Buiten-Ø D: 60 mm

Ø d: 45 mm

Maximale rondloopfout: 0,001 mm

Technische beschrijving

Morseconus	3
Buiten-Ø D	60 mm
Koplengte L	44 mm
Ø d	45 mm
Maximale rondloopfout	0,001 mm
Producttype	Centreerpunt