

HALDER**Enkele wigspanbek geribbeld, Schroefdraad M: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370021 M12
GTIN	4030618237662
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Toepassing:**

Door indraaien van de spanschroef bewegen de beide spanbekken naar buiten en drukken ze de werkstukken tegen een vaste aanslag.

Materiaal:

Basisconstructie van gereedschapsstaal, gehard, blank. Spanbekken van gereedschapsstaal, gehard, gebruineerd en geslepen.

Opmerking:

Montage in draadgat of met moer voor T-groeven. Horizontaal of verticaal meervoudig spannen mogelijk.

Technische beschrijving

Lengte	42 - 49 mm
B ₁	41 mm
Maximaal aanhaalmoment	85 Nm
Schroefdraad M	M12
Spankracht	30 kN

Hoogte H	26 mm
Producttype	Wigspanner