



Pitbull spanklem stomp, Schroefdraad M: M2,5



Bestelgegevens

Bestelnummer	370030 M2,5
GTIN	4046368563104
Artikelklasse	37M

Omschrijving

Uitvoering:

- **Klemstuk inclusief binnenzeskantbout DIN912 met oliebestendige o-ring.**
- **Betrouwbaar, nauwkeurig spannen.**
- **Compacte afmetingen, daardoor weinig storende contouren.**

Stompe kant voor algemene werkzaamheden.

Toepassing:

Ideaal voor meervoudig spannen.

Technische beschrijving

Klembreedte	9,5 mm
Materiaal	Staal
H	6,6 mm
Spankracht	2,8 kN
B _{H9}	9,5 mm
H ₁	3,6 mm

Klemweg	0,15 mm
B ₁	3,8 mm
Maximaal aanhaalmoment	1,8 Nm
Schroefdraad M	M2,5
Hoogte H ₂	1,9 mm
Producttype	Installatie-spansysteem