



TY® bit-assortiment, 8-delig, 1/4 inch C 6,3 29 mm, Aantal delen: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	674163 8
GTIN	4010995421373
Artikelklasse	63K

Omschrijving

Uitvoering:

De 29 mm lange TY®-bits hebben door de extra lengte van 4 mm ten opzichte van 25 mm-bits een langere torsiezone en hierdoor een langere levensduur. Ideaal voor boor- en slagschroefmachines met groot vermogen. Dankzij het opbergen in de kunststof houder BitBuddy® is een comfortabele bediening met één hand mogelijk met directe opname van de bits van de houder in de schroefmachine.

Voordeel:

De kleurige bits zijn snel en eenvoudig vindbaar en kunnen dankzij de gekleurde mantel **met UV-licht ook in het donker** goed worden gevonden.

Inhoud:

Bits, C 6,3, voor Phillips: 1 St. PH2

Bits, C 6,3, voor Pozidriv: Resp. 1 st. gr. PZ1; PZ2; PZ3

Bits, C 6,3, voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. gr. TX15; TX20; TX25

Bithouder: 1 st.

Opmerking:

Een geschikte UV-zaklamp led / UV vindt u onder nr. 081518 UV-LED.

Technische beschrijving

Bitsoort	POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven

Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bit lengte	29 mm
Aantal delen	8
Producttype	Bit-gereedschap

Accessoires

Zaklamp, led en UVmet accu Type UV-LED	081518 UV-LED
--	---------------