

**TY® bit-assortiment, 8-delig, 1/4 inch C 6,3 29 mm, Aantal delen: 8****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 674161 8 |
| GTIN | 4010995421366 |
| Artikelklasse | 63K |

Omschrijving**Uitvoering:**

De 29 mm lange TY®-bits hebben door de extra lengte van 4 mm ten opzichte van 25 mm-bits een langere torsiezone en hierdoor een langere levensduur. Ideaal voor boor- en slagschroefmachines met groot vermogen. Dankzij het opbergen in de kunststof houder BitBuddy® is een comfortabele bediening met één hand mogelijk met directe opname van de bits van de houder in de schroefmachine.

Voordeel:

De kleurige bits zijn snel en eenvoudig vindbaar en kunnen dankzij de gekleurde mantel **met UV-licht ook in het donker** goed worden gevonden.

Inhoud:

Bits, C 6,3, voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. gr. TX10; TX15;TX25; TX30; TX40

2 st. gr. TX20

Bithouder: 1 st.

Opmerking:

Een geschikte UV-zaklamp led / UV vindt u onder nr. 081518 UV-LED.

Technische beschrijving

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
| Bit lengte | 29 mm |

| | |
|--------------|-----------------|
| Aantal delen | 8 |
| Producttype | Bit-gereedschap |

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| Zaklamp, led en UVmet accu Type UV-LED | 081518 UV-LED |
|--|---------------|