

Garant
Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	261354 10/07
GTIN	4045197948045
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Spanhoogte L_2	9 mm
ISO-code houder	A10H SV95CR/L07
Koplengte L_1	22 mm
Totale lengte L	100 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	12,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Instelhoek κ	95 graden
Plaatafmeting	7 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Middenverplaatsing L_3	7 mm
Halsbreedte L_4	6,8 mm
Nuttige diepte T	5 mm
Schacht-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200