

Garant
Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/05mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	261354 8/05
GTIN	4045197948038
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Spanhoogte L ₂	7,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Totale lengte L	80 mm
Koplengte L ₁	15 mm
Middenverplaatsing L ₃	5 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
Plaatafmeting	5 mm
Halsbreedte L ₄	6 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	9,2 mm
ISO-code houder	A08F SV95CR/L05
Instelhoek κ	95 graden
Nuttige diepte T	3 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX5	674248 TX5
Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200