

Garant
Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	261354 16/07
GTIN	4045197948069
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L_1	36 mm
Halsbreedte L_4	12,9 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	19,5 mm
Middenverplaatsing L_3	11 mm
Totale lengte L	150 mm
Spanhoogte L_2	15 mm
Plaatafmeting	7 mm
Instelhoek κ	95 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 27
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
ISO-code houder	A16M SV95CR/L07
Nuttige diepte T	5 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200