

**Garant**
**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/05mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	261355 8/05
GTIN	4045197948076
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Middenverplaatsing $L_3$	5 mm
Totale lengte L	80 mm
Plaatafmeting	5 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	9,2 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Halsbreedte $L_4$	6 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
ISO-code houder	A08F SV95CR/L05
Spanhoogte $L_2$	7,5 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Koplengte $L_1$	15 mm
Nuttige diepte T	3 mm
Schacht-Ø $D_s$	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX5	674248 TX5
Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200