

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261355 16/07
GTIN	4045197948304
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	19,5 mm
Spanhoogte L_2	15 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Koplengte L_1	36 mm
Halsbreedte L_4	12,9 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
ISO-code houder	A16M SV95CR/L07
Middenverplaatsing L_3	11 mm
Instelhoek κ	95 graden
Plaatafmeting	7 mm
Totale lengte L	150 mm
Nuttige diepte T	5 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200