

Garant
Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/07mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	261355 12/07
GTIN	4045197948090
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	7 mm
Spanhoogte L ₂	11 mm
Middenverplaatsing L ₃	9 mm
Halsbreedte L ₄	9 mm
Instelhoek κ	95 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Koplengte L ₁	28 mm
Totale lengte L	125 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	15,5 mm
ISO-code houder	A12K SV95CR/L07
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Nuttige diepte T	6 mm
Schacht-Ø D _s	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200