

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261355 10/07
GTIN	4045197948083
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 27
Spanhoogte L ₂	9 mm
Middenverplaatsing L ₃	7 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	12,5 mm
Plaatafmeting	7 mm
Totale lengte L	100 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Koplengte L ₁	22 mm
ISO-code houder	A10H SV95CR/L07
Halsbreedte L ₄	6,8 mm
Instelhoek κ	95 graden
Nuttige diepte T	5 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200