

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 8/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261306 8/07
GTIN	4045197948311
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	60 mm
Koplengte L ₁	15 mm
Schachtgrootte	8 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Plaatafmeting	7 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
ISO-code houder	SVLCR/L 0808D07
Functiebreedte L ₄	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	107,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200