

Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 10/07mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	261306 10/07
GTIN	4045197948328
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	70 mm
Plaatafmeting	7 mm
Functiebreedte L ₄	12 mm
Koplengte L ₁	15 mm
ISO-code houder	SVLCR/L 1010E07
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Schachtgrootte	10 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	107,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6

674248 TX6

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm

659957 200