

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261306 12/07
GTIN	4045197948335
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Schachtgrootte	12 mm
ISO-code houder	SVLCR/L 1212F07
Totale lengte L	80 mm
Koplengte L ₁	18 mm
Plaatafmeting	7 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	107,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200