

Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 12/07mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	261307 12/07
GTIN	4045197948366
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	18 mm
ISO-code houder	SVLCR/L 1212F07
Plaatafmeting	7 mm
Schachtgrootte	12 mm
Totale lengte L	80 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Functiebreedte L ₄	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	107,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6

674248 TX6

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm

659957 200