

Garant
CNMM 120416, Soort: HB7010-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250455 HB7010-1
GTIN	4045197948397
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMM 120416 HB7010-1 Soort: HB7010-1
 Spaanbreker: SR
 Snijdiepte a_p : 2 - 10 mm
 Voeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 375 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	1,6 mm
Snedecndities	continu
Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	2 - 10 mm
Snijmateriaal	HM

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	SR
Soort	HB7010-1
ISO-code wisselplaat	CNMM 120416
Aantal wisselingen/snikanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien