

Garant**Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261317 10/07
GTIN	4045197948380
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	10 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Totale lengte L neutrale houders	150 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Plaatafmeting	7 mm
ISO-code houder	SVVCN 1010M07
Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	15 mm
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	5 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	72,5 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6

674248 TX6

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm

659957 200