

Garant**Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261317 12/07
GTIN	4045197948373
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Wisselplaatschroevenset	269028 27
ISO-code houder	SVVCN 1212M07
Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	18 mm
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	6 mm
Totale lengte L neutrale houders	150 mm
Schachtgrootte	12 mm
Plaatafmeting	7 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	72,5 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6

674248 TX6

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm

659957 200