

**Garant**
**CNMM 120416, Soort: HB7035-1**


### Bestelgegevens

Bestelnummer	250455 HB7035-1
GTIN	4045197948427
Artikelklasse	21G

### Omschrijving

CNMM 120416 HB7035-1 Soort: HB7035-1  
 Spaanbreker: SR  
 Snijdiepte  $a_p$ : 2 - 10 mm  
 Voeding  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 90 - 260 m/min

### Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_p$	2 - 10 mm
Voeding $f$	0,4 - 1,2 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Hoekradius	1,6 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	P

Snedeccondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SR
Soort	HB7035-1
ISO-code wisselplaat	CNMM 120416
Aantal wisselingen/snikanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien